

RIDA™ DBT6400



RIDA™ DBT6400袖珍型掃描器: 平板電腦及各類移動設備的理想夥伴 Datalogic

得利捷RIDA DBT6400無線影像式掃描器採用Bluetooth®藍牙無線技術，外形緊湊、獨特，可與平板電腦及各類移動設備實現輕鬆連接，是您理想的工作夥伴。RIDA DBT6400 外觀小巧、重量輕、符合完美人體工學設計，擁有時尚、優雅的外觀，與時下平板電腦等行動裝置的時尚外觀相得益彰，為使用者帶來新穎、時尚的操作體驗，是一款理想的袖珍型手持無線設備。

RIDA DBT6400 影像式掃描器配備Bluetooth藍牙無線技術，可與Android™, Apple® iOS及Windows® Mobile® 等各類裝置完美相容，輕鬆實現與平板電腦、筆記型電腦及各類行動裝置間的連接。

擁有頂級二維手持式掃描器的閱讀性能

RIDA DBT6400袖珍型影像式掃描器擁有卓越的條碼識讀性能，可全方位高效讀取各類一維及二維條碼。針對低對比、受損或印刷品質較差的條碼、以及背光亮度低的手機螢幕顯示的條碼，RIDA DBT6400識字性能優異。其主要優秀特性包含如影像擷取功能、白光照明技術及目前業界最高效的精準瞄準系統等。

豐富機型可供選擇: 專為零售及醫療衛生產業研發

RIDA DBT6400影像式掃描器配備兩款機型可供選擇:

- 標準型完美適用於零售業的各類應用。例如：傳統及行動POS應用、輔助銷售、貨架補貨、價格管理、庫存管理等。
- 醫用型配備經

抗菌添加劑處理的易於消毒的外殼，能夠適應醫用消毒劑的每日頻繁清洗，有效抑制細菌與病菌的滋生，保障患者及醫護人員免於感染。RIDA DBT6400 外型小巧、輕巧，為使用者帶來無限移動空間，是臨床照護、資產管理等各類醫療衛生產業應用的理想選擇。

特性

- 卓越的條碼識讀性能，可全方位高效讀取印製或手機等設備螢幕顯示的各類一維及二維條碼。創新、獨特、緊湊的設計，為用戶帶來新穎、時尚的操作體驗。Bluetooth藍牙無線技術可輕鬆實現與平板電腦、智慧型手機及筆記型電腦等設備間的連接。
- 與Android、Apple iOS及Windows Mobile 等各類裝置完美相容。配備靈敏的震動提示、和弦揚聲器音訊提示。並採用Datalogic得利捷專利「綠點」技術，在讀取成功的條碼之上直接形成綠點標識，直觀反映條碼讀取的正确性，幫助在安靜及嘈雜環境中預防錯誤發生，提高用戶的操作效率及感受。高可視度中心十字周圍四點瞄準器，結合高效白光照明技術，有效定位掃描區域，實現高效精準掃描。

批次模式功能：可儲存超過2000個線性條碼資料。配備經抗菌添加劑處理的易於消毒的外殼，能夠適應醫用消毒劑的每日頻繁清洗，有效抑制細菌與病菌的滋生，保障患者及醫護人員免於感染(符合ISO22196標準)。EASEOFCARE服務計劃提供一系列的服務級別，以保障用戶投資無憂，實現生產效率及投資回報率最大化。

產業應用

- 零售業：
 - 傳統及行動POS應用
 - 輔助銷售
 - 貨架補貨
 - 價格管理
 - 庫存管理等
- 醫療衛生業：
 - 臨床護理
 - 資產管理等



RIDA™ DBT6400

技術規格

無線通訊	
Bluetooth藍牙無線技術	協定: Bluetooth藍牙4.0 認證Class 2 無線頻率: 2.4 GHz 無線範圍(空曠環境): 25.0 m 無線範圍是基於基座與設備的連接進行測量。如連接了其它藍牙外圍設備時，可能會顯示不同的測量結果。 安全性: 資料加密; 掃描器驗證
解碼能力	
一維碼/線性碼	自動辨識所有標準一維碼，包括GS1 DataBar™線性碼
QR 圖碼	Aztec Code, Aztec Mesas, Data Matrix, MaxiCode, QR Code, Micro QR Code, 中國漢信碼
郵政碼	Australian Post, British Post, Canadian Post, 中國郵政碼, Japanese Post, KIX Post, Korea Post, Planet Code, Postnet, Royal Mail Code (RM4SCC)
堆疊碼	EAN/JAN Composites, GS1 DataBar Composites, GS1 DataBar Expanded Stacked, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, MacroPDF, MicroPDF417, PDF417, UPC A/E Composites
電源參數	
電池	電池類型: 鋰離子電池700 mAh 充電時間: 2.5小時當放置在基座或當主機通過micro USB電纜連接供電 每次充電閱讀次數: 每次充電閱讀次數: 3000次以上, 或5小時(每6秒閱讀1次)
輸入電	5 VDC +/- 5%
壓環境	
環境光	0 - 100,000 lux
抗跌落	可承受多次從1.5米英尺高處跌落到混凝土地面的撞擊
ESD靜電保護(空中放電) 16 kV	
濕度(非冷凝) 防	5 - 95%
水與防塵密封	IP50
溫度	工作狀態: 0至50°C 儲存/運輸: -20至70°C
介面	
介面	USB COM, USB-OEM, USB鍵盤口 (僅在使用BC6020情況下)

物理參數	
可選顏色	淺綠色/白色; 黑色; 黑色/銀色
尺寸	11.25 x 4.23 x 2.75 cm
外殼	僅醫用型: 經抗菌添加劑處理的易於消毒的外殼(符合ISO22196標準)
重量	含電池: 85.0 g
識讀性能	
影像捕捉	影像格式: BMP, JPEG, TIFF; 灰階: 256, 16, 2; JPEG; JPEG, TIFF
影像感應器	Wide VGA: 752 x 480 pixels
光源	瞄準: 650 nm VLD 照明: 白色
運動容差	25 IPS
列印對比(最小)	15%
識讀角度	斜度: +/- 65°; 捲曲度: 最大360°; 扭曲度(偏差): +/- 60°
識讀提示	振動; 蜂鳴器; 和弦; Datalogic得利捷專利”綠點”技術，在讀取成功的條碼之上直接形成綠點標識，直覺反映條碼讀取的正确性，幫助在安靜及吵雜環境預防錯誤發生，提高使用者的操作效率及感受; 設備側面及頂部指示燈; 成功識讀LED
解析度(最大)	4 mil
掃描範圍	
標準景深	5.0 mil: 6.5至21.0 cm 13.0 mil: 5.5至39.0 cm Data Matrix 15.0 mil: 4.0至25.0 cm
安全與法規	
機構認證	本產品符合其預期用途所需的安全與監理機關認證。 所符合的相關認證請參閱產品參考手冊。
環保合規	符合中國RoHS; 符合歐盟RoHS雷射分類 注意雷射輻射- 請勿直視光束
雷射分類	注意雷射輻射- 請勿直視光束; EC 64871 豁免等級
應用程式	
Datalogic Aladdin™	Datalogic Aladdin設定軟體可免費下載。
OPOS / JavaPOS	JavaPOS應用程式可免費下載。 OPOS應用程式可免費下載。
遠端主機下	降低服務成本，提高營運效率
載保固期	
保固期(配件除外)	3年

配件

基座/充電器



CHR-DBT60-BK
C-6000僅供充電用基座，黑色



CHR-DBT60-HC C-6000
僅供充電基座，醫用型



BC6020-BK BC6020
基座充電器，黑色



BC6020-HC BC6020
基座充電器，醫用型

其它



RBP-DBT6X RBP-6400
可更換電池組