

特性：

- 組成部分：本體、針型閥桿、
操作把手、密封O環。
- 此為標準型針閥，主要當作壓力儀器之隔離閥，控制製程流體入口的開與關以利儀器檢測和換修時免停機，並可透過操作把手調整入口孔徑來降低脈衝壓力的衝擊。
- 應用場合除製程流體具強酸鹼、高黏度、雜質多、易結晶凝固外，其他氣體液體均可適用。



NVE系列 - 針閥

規格說明：

最高耐溫

鐵氟龍(PTFE)180°C、軟性石墨(Grafoil)280°C

最高耐壓

420kg/cm²(標準)；700kg/cm²(選購)

本體材質

SS316、碳鋼

針型閥桿材質

SS316

操作把手材質

SS316、碳鋼

密封O環材質

Viton、PTFE、Grafoil


儀器接續牙規

1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1"NPT
、R(PT)、G(PF) 母牙或其他


製程接續牙規

1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1"NPT
、R(PT)、G(PF) 母牙、公牙或其他

牙規示意圖 ↓



製程公牙 ↑



製程母牙 ↑

如何選購：

完整序號		說明
系列	NVE	針閥
本體材質	6	不鏽鋼316
	C	碳鋼
操作把手材質	6	不鏽鋼316
	C	碳鋼
密封O環材質	V	氟橡膠Viton
	P	鐵氟龍PTFE
	G	軟性石墨Grafoil
儀器接續口徑	2	1/4" · 母牙
	3	3/8" · 母牙
	4	1/2" · 母牙
	5	3/4" · 母牙
	6	1" · 母牙
	O	其他
儀器接續牙規	N	NPT
	R	PT(R)
	G	PF(G)
	O	其他
製程接續口徑	2M/2F	1/4" · (公牙2M)/(母牙2F)
	3M/3F	3/8" · (公牙3M)/(母牙3F)
	4M/4F	1/2" · (公牙4M)/(母牙4F)
	5M/5F	3/4" · (公牙5M)/(母牙5F)
	6M/6F	1" · (公牙6M)/(母牙6F)
	O	其他
製程接續牙規	N	NPT
	R	PT(R)
	G	PF(G)
	O	其他

選型範例：

型號： 系列 - 本體材質 - 操作把手材質 - 密封O環材質 - 儀器接續口徑 - 儀器接續牙規 - 製程接續口徑 - 製程接續牙規

Model: NVE - 6 - 6 - P - 4 - N - 4M - N