

特性：

- 工作原理：透過一個針狀整調螺釘來調整製程壓力端入口孔徑以達到縮小截面積並降低脈衝壓力速度，避免衝擊壓力造成儀器損壞。
- 此產品主要目的是為了減小製程或設備端脈衝壓力的衝擊並延長壓力儀器使用壽命。
- 應用場合除流體具強酸鹼、高黏度、雜質多、易結晶凝固外，其他氣體液體均可適用。



規格說明：

最大工作溫度

不鏽鋼130°C；銅60°C

最大工作壓力

不鏽鋼600kg/cm²；銅200kg/cm²

本體材質

SS316、銅、Monel鎳鎳合金或其他

調整螺釘材質

SS316、銅、Monel鎳鎳合金或其他

密封墊片材質

不銹鋼為PTFE、銅為NBR


儀器接續牙規

1/4", 3/8", 1/2" NPT、R(P.T)、G(P.F)
、M20X1.5 母牙或其他

製程接續牙規

1/4", 3/8", 1/2" NPT、R(P.T)、G(P.F)
、M20X1.5 公牙或其他

尺寸圖：



PBR系列 - 壓力緩衝器

如何選購：

完整序號				說明
系列	PBR			壓力緩衝器
本體材質	6			不鏽鋼316
	4			銅
	M			Monel鎳鎳合金
	O			其他
調整螺釘材質	6			不鏽鋼316
	4			銅
	M			Monel鎳鎳合金
	O			其他
儀器接續口徑	2F			1/4" · 母牙
	3F			3/8" · 母牙
	4F			1/2" · 母牙
	MF			M20 · 母牙
	OF			其他
儀器接續牙規	N			NPT
	R			PT(R)
	G			PF(G)
	S			1.5 Pitch
	O			其他
製程接續口徑	2M			1/4" · 公牙
	3M			3/8" · 公牙
	4M			1/2" · 公牙
	MM			M20 · 公牙
	OM			其他
製程接續牙規	N			NPT
	R			PT(R)
	G			PF(G)
	S			1.5 Pitch
	O			其他

選型範例：

型號： 系列 - 本體材質 - 調整螺釘材質 - 儀器接續口徑 - 儀器接續牙規 - 製程接續口徑 - 製程接續牙規
 Model: PBR - 6 - 6 - MF - S - MM - S

P.S 因產品更新設計及升級要求而變更尺寸不另行通知,訂貨時可來電確認以上尺寸有無變動。